

**Garant****eco szerszámbefogó, Form B4 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 50 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319061 50
GTIN	4045197578778
Árucikk kategória	31V

## Leírás

### Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.**

### Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

### Szabvány:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

## Műszaki leírás

VDI szár színjelölése	VDI 50
-----------------------	--------

$b_2$	50 mm
$b_1$	100 mm
$h_6$	60 mm
$h_2$	34 mm
Szár $\varnothing d_1$	50 mm
$h_5$	35 mm
$l_2$	55 mm
$h_1$	25 mm
$l_1$	30 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó