

**Garant****Zsugorbefogó, HSK-A 100 A = 200, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308294 18
GTIN	4045197291721
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Integrált szerszámhossz beállítás D<sub>1</sub> 6 mm befogási Ø-től (állítási út 10 mm).

D<sub>1</sub> 6 mm befogási Ø-től menetes furattal kiegyensúlyozó csavarokhoz.

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

**GARANT:** HSK-működő felületek megmunkálva. **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

**Felhasználás:**

- **Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel.**
- **Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.**

**Tartalom:**

Hosszbeállítású befogóknál, beleértve a hosszbeállító csavart (D<sub>1</sub> 6 mm befogási Ø-től).

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	33 mm
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	18 mm

Külső Ø D	42 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 200
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó