

# mato

## Lube-Shuttle® sűrített levegős zsírzóprés, 400 g



### Rendelési adatok

Rendelés száma	083587
GTIN	4016553037307
Árucikk kategória	08H

### Leírás

#### Kivitel:

Egykezes sűrített levegős prések kitűnő kiegyensúlyozottsággal. **Egylöketes rendszer a zsír optimális ellenőrzése érdekében (1 cm<sup>3</sup> / löket)**, nyomóattétel 1:60.

Feltöltés Lube-Shuttle® tubussal (tartalom: 400 g).

**Használható max. NLGI 3. osztályú zsírokhoz és nagyon alacsony hőmérsékleteken.**

#### Tartalom:

Gumi páncéltömlő és négypofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idom.

### Műszaki leírás

Munkanyomás	400 bar
Ellenőrző nyomás	800 bar
Tömlő csatlakozó menet	R1/8 coll
Sűrített levegő ellátás működési tartomány	3 - 8 bar
Terméknév attribútum	400 g
Termék fajtája	Zsírprés

**Tartozék**

4 pofás hidraulikus szorító zsírzófej Csatlakozó menet 1/8	083589 1/8
Nyomócső univerzális zsírzófej-csatlakozóval Csatlakozó menet 1/8	083583 1/8
4 pofás hidraulikus szorító zsírzófejsafeLOCK Csatlakozó menet 1/8	083596 1/8
Páncéltömlő 4 pofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idommal Csatlakozó menet 1/8	083586 1/8
Páncéltömlő tolócsatlakozóval Csatlakozó menet 1/8	083588 1/8
Nyomócső hegyes zsírzófejjel Csatlakozó menet 1/8	083584 1/8