

Garant**eco szerszámbefogó, Form B5 radiális, jobbos, hosszú, Szár Ø d1: 30 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319071 30
GTIN	4045197584311
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 28 mm

Műszaki leírás

h_6	28 mm
h_1	20 mm
l_1	22 mm
l_2	40 mm
h_5	38 mm
Szár $\varnothing d_1$	30 mm
h_2	29 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó