

HOLEX**Szerszámefogó, Form B4 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 20 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319060 20
GTIN	4045197223937
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 55 mm

b_2 : 30 mm

h_5 : 30 mm

h_6 : 25 mm

Műszaki leírás

h_6	25 mm
-------	-------

h_5	30 mm
h_1	16 mm
b_2	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
l_1	16 mm
Szár $\varnothing d_1$	20 mm
h_2	22 mm
l_2	30 mm
b_1	55 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó

Tartozék

Szerelőkulcs gömbfúvókához Méret 10	319003 10
-------------------------------------	-----------