

Garant**Zsugorbefogó, HSK-A 100 A = 120, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 308282 10 |
| GTIN | 4045197291493 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

D₁ 6 mm befogási Ø-től menetes furattal kiegyensúlyozó csavarokhoz.
Integrált szerszámhossz beállítás D₁ 6 mm befogási Ø-től (állítási út 10 mm).

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

GARANT: HSK-működő felületek megmunkálva. **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

Felhasználás:

- **Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel.**
- **Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.**

Tartalom:

Hosszbeállítású befogóknál, beleértve a hosszbeállító csavart (D₁ 6 mm befogási Ø-től).

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|--------|
| A-méret kinyúlási hossz | 120 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Külső Ø D | 32 mm |
| Befogó | HSK-A 100 A = 120 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |

Tartozék

| | |
|---|---------------|
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1 | 354210 SU1 |
| Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Hűtőegység Típus CU1 | 354215 CU1 |
| Alapszekrény | 354290 |