



## Standard folyatófúró készlet menetformázóval, M menethez: M5-M12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082721 M5-M12
GTIN	2050001740090
Árucikk kategória	04D

### Leírás

#### Leírás:

A folyatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hő hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

#### Előny:

- **Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.**
- **Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.**
- **Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.**
- **Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).**

#### Tartalma:

1-1 db folyatófúró és menetformázó: M5; M6; M8; M10; M12 méret

#### Figyelem:

További kivitelek és különleges felhasználáshoz való készletek (pl. vékony lemezekhez) külön rendelésre szállíthatók. **A hozzávaló menetformázókat lásd a 139115 cikkszámoktól.**

### Műszaki leírás

M menethez	M5-M12
------------	--------

Termék fajtája

Folyatófúró

**Tartozék**

Folyatófúró, standard (gallérral) M menethez M8	082730 M8
Folyatófúró, standard (gallérral) M menethez M5	082730 M5
Folyatófúró, standard (gallérral) M menethez M10	082730 M10
Folyatófúró, standard (gallérral) M menethez M6	082730 M6
Folyatófúró, standard (gallérral) M menethez M12	082730 M12