

**HOLEX****Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M6 – M20,  
Menetfúró szár Ø: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335430 7
GTIN	4045197152541
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

**Felhasználás:**

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

**Figyelem:**

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

**Műszaki leírás**

Menetfúró szár Ø	7 mm
Szár négyszög	5,5 mm
Menetfúró tartomány	M6 – M20
Külső Ø D	46 mm
Szár Ø d	31 mm

Csatlakozó hossz L	35 mm
Kinyúlási hossz H	11 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét