

Garant**Zsugorbefogó 3° karcsú, HSK-E 50 A = 70, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308308 6
GTIN	4045197480385
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Karcsú kivitel (3° kontúr).

Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 40000 min⁻¹.**Felhasználás:**

- Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	6 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Ø D ₂	12 mm
Külső Ø D	17 mm
Befogó	HSK-E 50 A = 70
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	E
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 40000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Alapszekrény	354290
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9