

**Garant****Zsugorbefogó 3° karcsú, HSK-E 40 A = 60, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308302 8
GTIN	4045197480125
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Karcsú kivitel (3° kontúr).

**Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.****Felhasználás:**

- Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Külső Ø D	19 mm
Befogó	HSK-E 40 A = 60
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	E
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 40000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Alapszekrény	354290