



Folyatófúró, standard (gallérral), M menethez: M12



Rendelési adatok

Rendelés száma	082730 M12
GTIN	2050001740236
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Keményfém folyatófúró magfuratok készítéséhez a menetformázás előkészítéseként.

Leírás:

A fordulatszám és a súrlódási hő következtében helyi súrlódási hő alakul ki, amely minden fémes anyagot alakíthatóvá tesz. Ezáltal a kiindulási anyagvastagság többszörösében alakíthatóak ki forgácsmentesen zárt átvezetések néhány másodperc alatt.

A folyatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

Előny:

- **Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.**
- **Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.**
- **Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.**
- **Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).**

Műszaki leírás

Ajánlott meghajtási teljesítmény	1,7 kW
Magfurat Ø	10,9 mm
Maximális anyagvastagság	4 mm
M menethez	M12
Ajánlott fordulatszám	1800 min ⁻¹
Szár Ø	12 mm
Termék fajtája	Folyatófúró