

HOLEX**Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, M3 – M12,
Menetfúró szár Ø: 4,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335610 4,5
GTIN	4045197152640
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

Gyorscsere betétek **biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval.**

Felhasználás:

Zsácfuratokhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Műszaki leírás

Menetfúró szár Ø	4,5 mm
Szár négyszög	3,4 mm
Menetfúró tartomány	M3 – M12
Külső Ø D	32 mm
Szár Ø d	19 mm

Csatlakozó hossz L	21,5 mm
Kinyúlási hossz H	25 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét