

Garant**Zsugorbefogó 3° karcsú, HSK-E 50 A = 80, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308312 12
GTIN	4045197480484
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Karcsú kivitel (3° kontúr).

Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 40000 min⁻¹.

Felhasználás:

- Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
- h6 szártűrészű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₂	18 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	24 mm
Befogó	HSK-E 50 A = 80
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1

Alak	E
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 40000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/308312-12>