

HOLEX**Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M3 – M12,
Menetfúró szár Ø: 4,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335420 4,5
GTIN	4045197152466
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

Felhasználás:

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (R_m 600 – 800 N/mm²) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Műszaki leírás

Menetfúró szár Ø	4,5 mm
Szár négyszög	3,4 mm
Menetfúró tartomány	M3 – M12
Külső Ø D	30 mm
Szár Ø d	19 mm

Csatlakozó hossz L	21,5 mm
Kinyúlási hossz H	7 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét