

Garant**Zsugorbefogó 3° karcsú, HSK-A 63 A = 80, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308316 12
GTIN	4045197480590
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Karcsú kivitel (3° kontúr).

Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 25000 min⁻¹. RFID / Balluffchip furattal.

Felhasználás:

- Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Ø D ₂	18 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
Külső Ø D	24 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 80
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1

Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Alapszekrény	354290
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1