

SWISS TOOLS

**Furatkés tartó jobbos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret – A méret: 63/12-180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320085 63/12-180
GTIN	2050001715265
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 – 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	180 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>1</sub> min	50 mm
Pótalkatrészek	S01
Tengelyek csúcstávolsága f	27 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Lapkaméret	12
Szár Ø	63 mm
Hasznos hossz L <sub>N</sub>	154 mm
Befogó	HSK-T
Felhasználás módja	jobbos
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen

Beállítási szög κ	95 fok
Szár típusa	Üreges szárú kúp
Termék fajtája	Furatkés tartó

## Tartozék

Közbetét, 1 sz. Típus P02	320610 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P02	320612 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P04	320610 P04
Íves stift 7 sz. Típus P04	320618 P04
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Könyökemelő 4 sz. Típus P06	320612 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02	320611 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Közbetét, 1 sz. Típus P06	320610 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Íves stift 7 sz. Típus P06	320618 P06
Íves stift 7 sz. Típus P02	320618 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P04	320612 P04
Kallantyú 6 sz. Típus D07	320614 D07
Fúvókagyűrű 5 sz. Típus D07	320613 D07
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07	320611 D07
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Nagy teljesítményű hűtőfúvóka (HP) Típus 63	320001 63
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06	320611 P06

