

**HOLEX****Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M14 – M33,  
Menetfúró szár Ø: 20mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 335440 20     |
| GTIN              | 4045197335937 |
| Árucikk kategória | 32H           |

**Leírás****Kivitel:**

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

**Felhasználás:**

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

**Figyelem:**

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

**Műszaki leírás**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Menetfúró szár Ø    | 20 mm     |
| Szár négyszög       | 16 mm     |
| Menetfúró tartomány | M14 – M33 |
| Külső Ø D           | 68 mm     |
| Szár Ø d            | 48 mm     |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Csatlakozó hossz L | 55,5 mm          |
| Kinyúlási hossz H  | 14 mm            |
| Termék fajtája     | Gyorscsere betét |