

**Garant****Zsugorbefogó 3° karcsú, HSK-E 40 A = 60, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308302 12
GTIN	4045197480149
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Karcsú kivitel (3° kontúr).

**Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.****Felhasználás:**

- Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Külső Ø D	23 mm
Befogó	HSK-E 40 A = 60
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	E
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 40000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

### **Megfelelő termékek**

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/308302-12>