

**Nölle**  
PROFI BRUSH**Ipari széles partvis Arenga-elaszton keverék, Hossz: 600mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 087528 600    |
| GTIN              | 4250560509642 |
| Árucikk kategória | 08R           |

**Leírás****Kivitel:**

Seprűfej 24 mm Ø-jű nyél furattal. Közepesen durva és durva szennyeződéshez, nedvességálló.

**Műszaki leírás**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| nedvességálló                        | igen                                   |
| Felhasználási terület – Szennyeződés | közepesen durva, durva szennyeződéshez |
| Test anyaga                          | Nyeregfa                               |
| Felszereltség                        | Arenga-elaszton keverék                |
| Test szélessége                      | 600 mm                                 |
| Nyélrendszer                         | Nyélfurat                              |
| Hozzávaló nyél Ø                     | 24 mm                                  |
| Termék fajtája                       | Seprű                                  |

**Tartozék**

|  |           |
|--|-----------|
| Seprű-/ szerszámnyél készlet 10 darabos Szár Ø 24 mm | 087535 24 |
|--|-----------|

|   |              |
|---|--------------|
| Állítható hosszúságú teleszkópos nyél Szár Ø 24 mm    | 087537 24    |
| Univerzális seprűnyél tartó Hozzávaló nyél Ø 24-28 mm | 087539 24-28 |