

HOLEX**Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, M3 – M12,
Menetfúró szár Ø: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 335610 8 |
| GTIN | 4045197152671 |
| Árucikk kategória | 32H |

Leírás**Kivitel:**

Gyorscsere betétek **biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval.**

Felhasználás:

Zsákfuratokhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (R_m 600 – 800 N/mm²) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------|
| Menetfúró szár Ø | 8 mm |
| Szár négyszög | 6,2 mm |
| Menetfúró tartomány | M3 – M12 |
| Külső Ø D | 32 mm |
| Szár Ø d | 19 mm |

| | |
|--------------------|------------------|
| Csatlakozó hossz L | 21,5 mm |
| Kinyúlási hossz H | 25 mm |
| Termék fajtája | Gyorscsere betét |