

**HOLEX****Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M14 – M33,  
Menetfúró szár Ø: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335440 22
GTIN	4045197335944
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

**Felhasználás:**

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

**Figyelem:**

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

**Műszaki leírás**

Menetfúró szár Ø	22 mm
Szár négyszög	18 mm
Menetfúró tartomány	M14 – M33
Külső Ø D	68 mm
Szár Ø d	48 mm

Csatlakozó hossz L	55,5 mm
Kinyúlási hossz H	14 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét