

ALZMETALL
we drive productivity**Asztali fúrógép ALZTRONIC, Maximális fúrás Ø acélban: 14 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	076561 14
GTIN	2050001755391
Árucikk kategória	03P

Leírás**Kivitel:**

Magas fordulató, hosszú élettartamú és pontos asztali fúrógép.

- **Váltakozó áramú motor 230 V, 50 Hz.**
- **Digitális fordulatszám kijelzés.**
- **Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás.**
- **Jobb- / bal forgásirány.**
- **Billenthető orsóvédő elektromos biztosítókkal.**
- **Vészleállító (reteszelő) nyomógomb.**
- **24 hónap garancia, 10 év pótalkatrész garancia.**
- **Fúrótokmány nélkül.**

Digitális furatmélység kijelző. Merev fúrófejjel és állítható magasságú és billenthető gépasztallal.

Figyelem:

További asztali fúrógépek külön ajánlatkérésre.

Gyártó jelölése: ALZTRONIC 14

Teljesítményfelvétel: 540 W

Maximális fordulatszám: 230 - 4000 min⁻¹

Szerszámbefogás: MK2

Maximális menetfúrás Ø acélban: M10

Orsólökét: 80 mm

Műszaki leírás

Gépasztal hasznos felület hossza	300 mm
Súly	83 kg
Orsó-alaplap távolság max.	437 mm
Gép-alaplap hasznos felület magassága	240 mm
Maximális fúrás Ø acélban	14 mm
Kinyúlás	190 mm
Orsó-gépasztal távolság min.	75 mm
Oszlop Ø	65 mm
Szerszámbefogás	MK2
Gép-alaplap hasznos felület szélessége	300 mm
Teljesítményfelvétel	540 W
Előtolás	Manuális
Orsó-gépasztal távolság max.	357 mm
Orsólöket	80 mm
Maximális menetfúrás Ø acélban	M10
Maximális fordulatszám	230 - 4000 min ⁻¹
Gépasztal hasznos felület szélessége	240 mm
Gyártó jelölése	ALZTRONIC 14
Orsó-alaplap távolság min.	437 mm
Gépasztal magasságállítás	kézi forgatókar
T-horony névleges méret	12 mm
T-hornyok száma	2
T-horony távolság	80 mm