

SWISS TOOLS

Furatkés tartó jobbos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret – A méret: 40/11-140mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320095 40/11-140
GTIN	2050001715074
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 – 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Pótalkatrészek	S05
Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	32 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Tengelyek csúcstávolsága f	17 mm
A-méret kinyúlási hossz	140 mm
Lapkaméret	11
Szár Ø	40 mm
Befogó	HSK-T
Felhasználás módja	jobbos
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	107,5 fok

Szár típusa	Üreges szárú kúp
Termék fajtája	Furatkés tartó

Tartozék

Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02	320611 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Könyökemelő 4 sz. Típus P04	320612 P04
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P02	320612 P02
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P06	320612 P06
Íves stift 7 sz. Típus P04	320618 P04
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Nagy teljesítményű hűtőfúvóka (HP) Típus 63	320001 63
Közbetét, 1 sz. Típus P04	320610 P04
Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07	320611 D07
Fúvókagyűrű 5 sz. Típus D07	320613 D07
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06	320611 P06
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05
Közbetét, 1 sz. Típus P02	320610 P02
Íves stift 7 sz. Típus P06	320618 P06
Íves stift 7 sz. Típus P02	320618 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P06	320610 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Kallantyú 6 sz. Típus D07	320614 D07