

HOLEX**Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M14 – M33,
Menetfúró szár Ø: 28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335440 28
GTIN	4045197335968
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

Felhasználás:

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Műszaki leírás

Menetfúró szár Ø	28 mm
Szár négyszög	22 mm
Menetfúró tartomány	M14 – M33
Külső Ø D	68 mm
Szár Ø d	48 mm

Csatlakozó hossz L	55,5 mm
Kinyúlási hossz H	14 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét