


SWISS TOOLS

**Furatkés tartó balos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret – A méret: 63/11-160mm****Rendelési adatok**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 320096 63/11-160 |
| GTIN              | 2050001714367    |
| Árucikk kategória | 36D              |

**Leírás****Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 – 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.  
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

|  |             |
|--|-------------|
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>1</sub> min | 40 mm       |
| Pótalkatrészek                           | S05         |
| Hozzávaló váltólapka                     | DC.. 11T3.. |
| A-méret kinyúlási hossz                  | 160 mm      |
| Tengelyek csúcstávolsága f               | 22 mm       |
| Lapkaméret                               | 11          |
| Szár Ø                                   | 63 mm       |
| Befogó                                   | HSK-T       |
| Felhasználás módja                       | balra       |
| Befogó szabvány                          | ISO 12164-3 |
| belső hűtés                              | igen        |
| Beállítási szög κ                        | 107,5 fok   |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Szár típusa    | Üreges szárú kúp |
| Termék fajtája | Furatkés tartó   |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01             | 320611 P01 |
| Közbetét, 1 sz. Típus P02                   | 320610 P02 |
| Könyökemelő 4 sz. Típus P06                 | 320612 P06 |
| Közbetét, 1 sz. Típus P04                   | 320610 P04 |
| Könyökemelő 4 sz. Típus P02                 | 320612 P02 |
| Fúvókagyűrű 5 sz. Típus D07                 | 320613 D07 |
| Könyökemelő 4 sz. Típus P05                 | 320612 P05 |
| Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06             | 320611 P06 |
| Íves stift 7 sz. Típus P01                  | 320618 P01 |
| Közbetét, 1 sz. Típus P05                   | 320610 P05 |
| Íves stift 7 sz. Típus P05                  | 320618 P05 |
| Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07             | 320611 D07 |
| Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02             | 320611 P02 |
| Nagy teljesítményű hűtőfúvóka (HP) Típus 63 | 320001 63  |
| Kallantyú 6 sz. Típus D07                   | 320614 D07 |
| Íves stift 7 sz. Típus P02                  | 320618 P02 |
| Közbetét, 1 sz. Típus P01                   | 320610 P01 |
| Könyökemelő 4 sz. Típus P04                 | 320612 P04 |
| Íves stift 7 sz. Típus P04                  | 320618 P04 |
| Íves stift 7 sz. Típus P06                  | 320618 P06 |
| Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05             | 320611 P05 |
| Közbetét, 1 sz. Típus P06                   | 320610 P06 |
| Könyökemelő 4 sz. Típus P01                 | 320612 P01 |