

**HOLEX****Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, M6 – M20,  
Menetfúró szár Ø: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335620 6
GTIN	4045197152718
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

Gyorscsere betétek **biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval**.

**Felhasználás:**

Zsácfuratokhoz.

**Figyelem:**

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

**Műszaki leírás**

Menetfúró szár Ø	6 mm
Szár négyszög	4,9 mm
Menetfúró tartomány	M6 – M20
Külső Ø D	50 mm
Szár Ø d	31 mm

Csatlakozó hossz L	35 mm
Kinyúlási hossz H	34 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét