



## Kétkorongos köszörűgép DS, 400 V, Típus: DS04/150



### Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 077512 DS04/150 |
| GTIN              | 2050001674166   |
| Árucikk kategória | 03S             |

### Leírás

#### Kivitel:

A **különösen nyugodt járású** motor hosszú élettartamot biztosít **tartós üzem** esetén is.

#### Szállítás köszörűkorong nélkül.

Rendkívül robusztus háromfázisú váltóáramú asztali kivitelű kétkorongos köszörűgép. A stabil munkadarab felfekvők, a véletlen bekapcsolódás elleni védelem és a szemvédő pajzsok magas szintű biztonságot nyújtanak a felhasználó számára.

#### Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.

### Műszaki leírás

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Maximális fordulatszám     | 2900 min <sup>-1</sup> |
| Súly                       | 14 kg                  |
| Gyártó jelölése            | DS04/150               |
| Teljesítményfelvétel       | 250 W                  |
| Köszörűkorong szélessége T | 25 mm                  |
| Köszörűkorong furat Ø H    | 51 mm                  |
| Csiszolótárcsa Ø D         | 150 mm                 |
| Energiaellátás             | Vezetékes              |

Termék fajtája

Kétkorongos köszörűgép

**Tartozék**

|   |             |
|---|-------------|
| Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60           | 596220 NK60 |
| Szerszámfelfekvő asztal, jobbos Típus AT1         | 077525 AT1  |
| Szemvédő pajzs 077502 sz. köszörűgéphez Típus DS1 | 077509 DS1  |
| Szerszámfelfekvő asztal, balos Típus AT1          | 077519 AT1  |
| Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80           | 596220 SC80 |
| Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60           | 596220 EK60 |
| Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80           | 596220 EK80 |
| Gépállvány Hozzávaló gép DS04                     | 077513 DS04 |