



Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M3 – M12, Menetfúró szár Ø: 11 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	335420 11
GTIN	4045197152527
Árucikk kategória	32H

Leírás

Kivitel:

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**. G 1/4-hez is megfelelő.

Felhasználás:

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Műszaki leírás

Menetfúró szár Ø	11 mm
Szár négyszög	9 mm
Menetfúró tartomány	M3 – M12
Külső Ø D	30 mm
Szár Ø d	19 mm

Csatlakozó hossz L	21,5 mm
Kinyúlási hossz H	7 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét