

Garant**Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, M3 – M12,
Menetfúró szár Ø: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335645 10
GTIN	4045197554062
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

Felhasználás:

338140 – 338142 sz. Garant közdarabhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (R_m 600 – 800 N/mm²) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Műszaki leírás

Menetfúró szár Ø	10 mm
Szár négyszög	8 mm
Menetfúró tartomány	M3 – M12
Külső Ø D	32 mm
Szár Ø d	19 mm
Csatlakozó hossz L	21,5 mm
Kinyúlási hossz H	70 mm
Ø e	23 mm
Termék fajtája	Extensionrod

