

Garant**eco szerszámbefogó, Form C3 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 25 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319161 25
GTIN	4045197528629
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Szárszélesség b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Műszaki leírás

Szár Ø d ₁	25 mm
-----------------------	-------

Szárszélesség b_3	19 mm
l_1	55 mm
b_2	33 mm
b_1	58 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25
h_2	22 mm
h_6	30 mm
h_1	16 mm
h_5	25 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó