

Garant**Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, M6 – M20,
Menetfúró szár Ø: 9mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 335647 9 |
| GTIN | 4045197554109 |
| Árucikk kategória | 31M |

Leírás**Kivitel:**

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

Felhasználás:

338140 – 8142 sz. Garant közdarabhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (R_m 600 – 800 N/mm²) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|--------------|
| Menetfúró szár Ø | 9 mm |
| Szár négyszög | 7 mm |
| Menetfúró tartomány | M6 – M20 |
| Külső Ø D | 50 mm |
| Szár Ø d | 31 mm |
| Csatlakozó hossz L | 35 mm |
| Kinyúlási hossz H | 96 mm |
| Ø e | 34,5 mm |
| Termék fajtája | Extensionrod |

