

Garant**eco szerszámbefogó, Form C3 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 30 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319161 30
GTIN	4045197523778
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: C

h_1 : 20 mm

h_2 : 29 mm

b_1 : 70 mm

b_2 : 35 mm

Szárszélesség b_3 : 17 mm

h_5 : 28 mm

Műszaki leírás

Szárszélesség b_3	17 mm
---------------------	-------

h_1	20 mm
h_6	38 mm
h_5	28 mm
Szár $\varnothing d_1$	30 mm
b_2	35 mm
l_1	70 mm
h_2	29 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
b_1	70 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó