

Garant**eco szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 30 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319101 30
GTIN	4045197523716
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Szárszélesség b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Műszaki leírás

b ₁	70 mm
----------------	-------

Szár \varnothing d_1	30 mm
b_2	35 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
h_1	20 mm
h_2	29 mm
Szárszélesség b_3	17 mm
h_5	28 mm
l_1	70 mm
h_6	38 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó