



## Folyatófúró, lapos (gallér nélkül), M menethez: M4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082735 M4
GTIN	2050001740243
Árucikk kategória	04D

### Leírás

#### Kivitel:

Keményfém folytatófúró magfuratok készítéséhez a menetformázás előkészítéseként.

#### Leírás:

A folytatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hő hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

#### Előny:

- **Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.**
- **Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.**
- **Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.**
- **Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).**

### Műszaki leírás

Ajánlott meghajtási teljesítmény	0,7 kW
Ajánlott fordulatszám	2600 min <sup>-1</sup>

Maximális anyagvastagság	4,2 mm
M menethez	M4
Magfurat Ø	3,7 mm
Szár Ø	6 mm
Termék fajtája	Folyatófúró