



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 20, Furat d2 (H6): 25 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319150 25
GTIN	4045197191090
Árucikk kategória	32V

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 20

Külső Ø d₃: 45 mm

l₁ -0,2: 75 mm

l₂: 59 mm

Műszaki leírás

l ₂	59 mm
Furat d ₂ (H6)	25 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Külső Ø d ₃	45 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 20
d ₆	50 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó