

Garant
eco szerszámbefogó, Form C4 axiális, balos, Szár Ø d1: 40 mm


Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319171 40 |
| GTIN | 4045197523815 |
| Árucikk kategória | 31V |

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: C

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 85 mm

b_2 : 42,5 mm

Szárszélesség b_3 : 20,5 mm

h_5 : 32,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|-------|---------|
| b_2 | 42,5 mm |
|-------|---------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| Szárszélesség b_3 | 20,5 mm |
| VDI szár színjelölése | VDI 40 |
| h_2 | 34 mm |
| h_1 | 25 mm |
| h_6 | 48 mm |
| h_5 | 32,5 mm |
| l_1 | 85 mm |
| b_1 | 85 mm |
| Szár $\varnothing d_1$ | 40 mm |
| Alak | C |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |