

HOLEX**Szerszámbe fogó, Form C3 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319160 16
GTIN	4045197373755
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: C

h₁: 12 mmh₂: 17 mmb₁: 43 mmb₂: 24 mmSzárszélesség b₃: 13 mmh₅: 20 mm**Műszaki leírás**

b ₁	43 mm
h ₂	17 mm
l ₁	44 mm

Szárszélesség b_3	13 mm
b_2	24 mm
h_5	20 mm
Szár $\varnothing d_1$	16 mm
VDI szár színjelölése	VDI 16
h_6	22 mm
h_1	12 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó