

Garant**eco szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 50 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319101 50 |
| GTIN | 4045197578785 |
| Árucikk kategória | 31V |

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Szárszélesség b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------|
| VDI szár színjelölése | VDI 50 |
|-----------------------|--------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| b_1 | 100 mm |
| l_1 | 100 mm |
| Szár $\varnothing d_1$ | 50 mm |
| h_6 | 60 mm |
| h_1 | 25 mm |
| b_2 | 50 mm |
| h_5 | 50 mm |
| h_2 | 34 mm |
| Szárszélesség b_3 | 26 mm |
| Alak | C |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |