

Garant**eco szerszámbefogó, Form C4 axiális, balos, Szár Ø d1: 50 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319171 50
GTIN	4045197578815
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: C

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 100 mm

b_2 : 50 mm

Szárszélesség b_3 : 26 mm

h_5 : 50 mm

Műszaki leírás

h_6	60 mm
-------	-------

b_1	100 mm
h_2	34 mm
h_1	25 mm
b_2	50 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
h_5	50 mm
Szár $\varnothing d_1$	50 mm
l_1	100 mm
Szárszélesség b_3	26 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó