

**Szerszámbe fogó, Form C4 axiális, balos, Szár Ø d1: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319170 16
GTIN	4045197373809
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: C

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 43 mm

b_2 : 24 mm

Szárszélesség b_3 : 13 mm

h_5 : 20 mm

Műszaki leírás

h_2	17 mm
h_1	12 mm

VDI szár színjelölése	VDI 16
b_1	43 mm
Szár $\varnothing d_1$	16 mm
h_6	22 mm
l_1	44 mm
h_5	20 mm
b_2	24 mm
Szárszélesség b_3	13 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó