



Univerzális forrasztópáka, Fűtőteljesítmény: 30W



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 082100 30 |
| GTIN | 4003008047004 |
| Árucikk kategória | 04C |

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartamú ipari forrasztópáka **Ersadur pákahegyekkel** (30-szoros élettartam a hagyományos vörösréz pákahegyekhez képest). **Felfűtési idő 3 perc** (300-as méret kb. 5 perc). 1,5 m gumikábel vezeték (a 30-as méretnél PVC). **Tartóállvánnyal** (a 30-as méretnél nincs). Bevált Ersa forrasztópáka feltűzhető letámasztó gallérral.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Súly vezeték nélkül | 80 g |
| Fűtőteljesítmény | 30 W |
| Pákahegy szélessége | 3,1 mm |
| Max. Cu keresztmetszethez alkalmas | 2,5 mm ² |
| Pákahegy-hőmérséklet 3 perc után | 380 °C |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Termék fajtája | Forrasztópáka |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Forrasztócsúcs Gyártó jelölése 32KD | 082400 32KD |
| Ónszipantó PDD03, műanyag, antisztatikus | 082355 |
| | 082365 1 |

Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250
g Forrasztóhuzal Ø 1 mm

Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250
g Forrasztóhuzal Ø 1,5 mm

082365 1,5