

HOLEX
Szerszámbefogó, Form C3 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 20 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	319160 20
GTIN	4045197373762
Árucikk kategória	32V

Leírás
Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Szárszélesség b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Műszaki leírás

b ₂	27 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
Szárszélesség b ₃	13 mm

h_5	25 mm
h_2	22 mm
Szár $\varnothing d_1$	20 mm
l_1	55 mm
h_1	16 mm
b_1	52 mm
h_6	30 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó