



## Szerszámbe fogó, Form C2 axiális, balos, Szár Ø d1: 16 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319110 16
GTIN	4045197373731
Árucikk kategória	32V

### Leírás

#### Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

#### Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

#### Szabvány:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: C

$h_1$ : 12 mm

$h_2$ : 17 mm

$b_1$ : 43 mm

$b_2$ : 24 mm

Szárszélesség  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 20 mm

### Műszaki leírás

$b_2$	24 mm
$h_6$	22 mm
$h_5$	20 mm

$h_1$	12 mm
$b_1$	43 mm
$l_1$	44 mm
Szárszélesség $b_3$	13 mm
Szár $\varnothing d_1$	16 mm
VDI szár színjelölése	VDI 16
$h_2$	17 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szárszámbefogó

---

## Tartozék

Szerelőkulcs gömbfúvókához Méret 10	319003 10
-------------------------------------	-----------