

Garant**Eco VDI kettős befogó, axiális, Szár Ø d1: 25mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319191 25
GTIN	4045197641816
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett 58 ± 2 HRC.**
- **Minden működő felület köszörült.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Párbeszédablak szöveg:

A GARANT Eco előnyei:

Lapos spirális forgács a kitűnő forgácselvezetés érdekében a hosszú és kusza forgácstekervény helyett

A tesztüzemet követően alig látszanak kopásnyomok.

Az érdességmérés sima felületet jelez.

Felhasználás:

Kettős fogazással normál felhasználáshoz vagy fordított felhasználáshoz alkalmas.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Műszaki leírás

Szárszélesség b_3	19 mm
b_2	33 mm

b_1	66 mm
h_2	22 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
Szár $\varnothing d_1$	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Termék fajtája	VDI többszörös befogó