



Szerszámefogó, Form C2 axiális, balos, Szár Ø d1: 20 mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319110 20 |
| GTIN | 4045197223968 |
| Árucikk kategória | 32V |

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Szárszélesség b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Műszaki leírás

| | |
|-------|-------|
| b_1 | 52 mm |
| h_1 | 16 mm |
| h_2 | 22 mm |

| | |
|------------------------|----------------|
| VDI szár színjelölése | VDI 20 |
| b_2 | 27 mm |
| h_5 | 25 mm |
| Szárszélesség b_3 | 13 mm |
| l_1 | 55 mm |
| h_6 | 30 mm |
| Szár $\varnothing d_1$ | 20 mm |
| Alak | C |
| Termék fajtája | VDI számbefogó |

Tartozék

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Szerelőkulcs gömbfúvókához Méret 10 | 319003 10 |
|-------------------------------------|-----------|