

Garant**Eco VDI kettős befogó, axiális, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319191 30
GTIN	4045197579317
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett 58 ± 2 HRC.**
- **Minden működő felület köszörült.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Párbeszédablak szöveg:**A GARANT Eco előnyei:**

Lapos spirális forgács a kitűnő forgácselvezetés érdekében a hosszú és kusza forgácstekervény helyett

A tesztüzemet követően alig látszanak kopásnyomok.

Az érdességmélység mérés sima felületet jelez.

Felhasználás:

Kettős fogazással normál felhasználáshoz vagy fordított felhasználáshoz alkalmas.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Műszaki leírás

Szárszélesség b_3	37 mm
h_1	20 mm

VDI szár színjelölése	VDI 30
h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
Szár $\varnothing d_1$	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Termék fajtája	VDI többszörös befogó