

Garant**Zsugorbefogó, karcsú, hosszú 4°30', HSK-A 63 A = 120, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308328 10
GTIN	4045197291783
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Külső kúp 4°30'.
- RFID / Balluffchip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

- Különösen nehezen hozzáférhető helyeken.
- Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₂	18 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	33 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 120
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1

Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Alapszekrény	354290
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1