

Garant**Eco VDI kettős befogó, axiális, Szár Ø d1: 40mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319191 40
GTIN	4045197624925
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett 58 ± 2 HRC.**
- **Minden működő felület köszörült.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Párbeszédablak szöveg:

A GARANT Eco előnyei:

Lapos spirális forgács a kitűnő forgácselvezetés érdekében a hosszú és kusza forgácsstekervény helyett

A tesztüzemet követően alig látszanak kopásnyomok.

Az érdességmérés sima felületet jelez.

Felhasználás:

Kettős fogazással normál felhasználáshoz vagy fordított felhasználáshoz alkalmas.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_6	48 mm
b_1	130 mm

Szárszélesség b_3	43 mm
b_2	65 mm
l_1	85 mm
h_2	34 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
h_5	43,5 mm
h_1	25 mm
Szár $\varnothing d_1$	40 mm
Termék fajtája	VDI többszörös befogó