

**FAHRION®**  
PRAZISION

## Precíziós ER szorítópatronos befogó CENTRO P, HSK-E 40 A = 100, CP típus ER-hez: 16M



### Rendelési adatok

Rendelés száma	308438 16M
GTIN	2050001705587
Árucikk kategória	33F

### Leírás

#### Kivitel:

- Köszörült külső és belső kúp Balluffchip furattal.
- Körfutási és ismétlési pontosság 3 µm 3×D-nél, maximum 50 mm.
- Nagyon nagy tartóerők a szorítópatronnak teljes egészében a befogóban való elhelyezkedése és a bevonatos felfogó anya következtében.
- Rezgéscsillapítás a szorítópatron elem és a befogó tömege következtében.
- Alternatívaként: tömítés nélkül, 309655 sz. CP ER felfogó anyával, vagy tömített rendszerként a 309665 sz. CP ER felfogó anyával a 309666 – 309668 sz. HP tömítőgyűrűkhöz (belső hűtéshez ill. szennyfogóként!).

#### Előny:

Szabadalmaztatott optimális elhelyezkedésű szorítópatron, kettős megvezető, a trapézmenet és a síkló bevonatú felfogó anya megszorításkor egy stabil egységgé olvad össze és így maximális merevséget és pontosságot biztosít.

#### Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok nagy pontosságú befogására.

#### Tartalom:

**Felfogó anya és tömítőgyűrű nélkül.**

#### Különleges tartozék:

Precíziós ER szorítópatron 309368 – 309381 sz. HP-hez és 309402 – 309419 sz. menetfúróhoz (Holes-hez nem). 309655; 309665 sz. CP ER felfogó anyákhoz. 309666 – 309668 sz. HP tömítőgyűrűhöz. 309754; 309756 sz. CP görgőkulcshoz.

#### Figyelem:

- **A CP befogó csak névleges Ø-t fog be h10 szár Ø tűrésig.**

· **Fahrion szorítópatronokkal használja.**

Befogó szabvány: DIN 69893

Befogó szabvány: ISO 12164-1

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min<sup>-1</sup>-nél

ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 6 μm

HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval: ≤ 3 μm

Forgácsolási stratégia: HSC

Alak: A

Befogási tartomány: 1 - 10 mm

Külső Ø D: 22 mm

## Műszaki leírás

CP típus ER-hez	16M mm
Befogási tartomány	1 - 10 mm
Külső Ø D	22 mm
Alak	A
Sorozat	Centro P
Befogó	HSK-E 40 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval	≤ 6 μm
HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC

## Tartozék

HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309370 7
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309370 4
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309404 7
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309371 3
HP szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309372 8
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309371 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309402 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309404 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309402 6
CP tömítőgyűrű Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 1 mm	309666 1
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309404 3,5
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	309370 1
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
HP szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309372 6
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309402 9
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309371 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309402 4,5
HP szorítópatron készlet tömítéssel (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
HP szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309372 4
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	309370 2
CP görgőkulcs nyomatékulcsához Típus 16	309756 16

HP szorítópatron készlet (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
CP görgőkulcs Típus 16	309754 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309404 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309402 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309402 3,5
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309371 5
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309402 2,8
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309370 9
CP tömítőgyűrű Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 2 mm	309666 2
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309370 10
HP szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309370 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309402 8
HP szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4