

Nölle
PROFI BRUSH**Ipari széles partvis Arenga, Hossz: 400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	087515 400
GTIN	4250560509086
Árucikk kategória	08R

Leírás**Kivitel:**

Seprűfej 24 mm Ø-jű nyél furattal. Erős, fekete növényi rost, nedvességálló, durvább szennyeződéshez.

Műszaki leírás

Test anyaga	Nyeregfa
Felszereltség	Arenga (fekete növényi rost)
Felhasználási terület – Szennyeződés	durvább szennyeződéshez
nedvességálló	igen
Test szélessége	400 mm
Sörte színe	fekete
Nyélrendszer	Nyélfurat
Hozzávaló nyél Ø	24 mm
Termék fajtája	Seprű

Tartozék

Állítható hosszúságú teleszkópos nyél Szár Ø 24 mm	087537 24
Univerzális seprűnyél tartó Hozzávaló nyél Ø 24-28 mm	087539 24-28
Seprű-/ szerszámnyél készlet 10 darabos Szár Ø 24 mm	087535 24